

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho / plástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3726.060



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3726 viene con la combinación de conteras de compuesto de caucho / plástico. La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Esta combinación de conteras cubre una amplia gama de aplicaciones. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / plástico (rojo, duro, resistente a aceites y grasas).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	150	410	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
60	150	410	410 x 150 x 60		1815	4030618304906	AAA905c002	21-04-09-16	3726.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.