

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio / plástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3736.050



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3736 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / plástico. La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente al aceite y la grasa. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, semiduro, sin marcas) / plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

### Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

#### contera 2

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |      | Largo x Ancho x Alto | [g]  | GTIN          | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|------|----------------------|------|---------------|----------------|-------------|------------|
|    | [mm]        | [mm] |                      |      |               |                |             |            |
| 50 | 135         | 335  | 335 x 135 x 50       | 1120 | 4030618305026 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3736.050   |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.