

## Posicionadores · con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS

2B030.0346



### Descripción del Producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.  
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

### Material

#### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurado

#### Cuerpo


- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Muelle

- Acero inoxidable

### Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

### Más información

### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.  
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.  
• Este artículo se fabrica en PULGADAS.


### Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.  
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

### Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y hexágono interior

### Dibujo



### Información para el pedido

| Dimensiones    |       |                |        | SW    | Carrera<br>s | Presión <sup>1)</sup> |                     | Temperatura |      | Referencia |     |       |            |
|----------------|-------|----------------|--------|-------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|------|------------|-----|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | Rosca | d <sub>2</sub> | l      |       |              | F <sub>1</sub><br>~   | F <sub>2</sub><br>~ | min.        | máx. |            |     |       |            |
| [en]           |       | [en]           |        | [en]  | [en]         | [lb]                  | [°F]                | [oz]        |      |            |     |       |            |
| 5/16-18        | 5/16  | 0,313          | 2A-UNC | 0,135 | 1            | 5/32                  | 0,188               | 1,5         | 4,5  | -22        | 194 | 0,208 | 2B030.0346 |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.