

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad

3001.082



### Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

Este serie SIMPLEX 3001 está equipado con la contera blanda de TPE-blando azul (serie 3201) en ambos lados.

Esta contera es la más blanda de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

El cuerpo, fabricado en hierro fundido, viene con manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm con conteras de TPE-blando (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

### Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería

### Material

#### Mango

- Madera

#### Conteras

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |     | Largo x Ancho x Alto<br>[mm] | Versión de mango | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|-----|------------------------------|------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
|    |             |     |                              |                  |      |               |                   |             |            |
| 80 | 175         | 325 | 325 x 175 x 80               | extra corto      | 2675 | 4030618312840 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3001.082   |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.