

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad

3002.062



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3002 está equipada con una contera de compuesto de caucho en cada lado. Esta contera de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

El cuerpo, fabricado en hierro fundido, viene con manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	145	280							
60	145	280	280 x 145 x 60	extra corto	1496	4030618314318	AAA905c002	21-04-09-16	3002.062

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.