

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3012.040



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de conteras de compuesto de caucho / TPE-blando.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con contera de goma con "apoyo" (3012.2). La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (3012.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm, en los tamaños D60mm y D80mm con contera de goma y "apoyo".
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3012.082).

### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

### Material

#### Mango

- Madera

#### contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

#### contera 2

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Más información

#### Otros productos

- Martillos SIMPLEX de caras blandas , Compuesto de caucho, con "apoyo" / TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |      | Largo x Ancho x Alto | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|------|----------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|------------|
|    | [mm]        | [mm] |                      |     |               |                   |             |            |
| 40 | 115         | 325  | 325 x 115 x 40       | 640 | 4030618300571 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3012.040   |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.