

Centraores • DIN 6321

EH 22630.



Descripción del Producto

Soportes-centraores cilíndricos (DIN 6321, forma B) para colocar piezas de trabajo en orificios con tolerancias y también para usarse como topes y pies.

Soporte-centraor troncado (DIN 6321, forma C) utilizado para compensar diferencias en tolerancia, entre agujeros o para posicionar un elemento en una sola dirección.

La superficie de apoyo del centraor no tiene centro (croquis 1). Según DIN 6321 se permite un centro para los centraores (croquis 2 y 3).

Material


- Acero de utillajes, templado, rectificado

Más información

Otros productos

- Centraores, con orificio similar a DIN 6321
- Centraores, con punta de bola

Dibujo




Información para el pedido

d ₁ g6	l ₁	Dimensiones				Alojamiento D ₁ H7 [mm]	[g]	Referencia
		b	d ₂ n6	l ₂	l ₄			
soporte-centraor, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1								
6	7	–	4	6	4	4	1,7	22630.0020
6	12	–	4	6	4	4	3,0	22630.0021
8	10	–	6	9	6	6	4,9	22630.0022
8	16	–	6	9	6	6	8,0	22630.0023
10	10	–	6	9	6	6	6,9	22630.0024
10	18	–	6	9	6	6	12,0	22630.0025
12	10	–	6	9	6	6	10,0	22630.0026
12	18	–	6	9	6	6	17,0	22630.0027
16	13	–	8	12	8	8	22,0	22630.0028
16	22	–	8	12	8	8	36,0	22630.0029
20	15	–	12	18	9	12	58,0	22630.0030
20	25	–	12	18	9	12	73,0	22630.0031
25	15	–	12	18	9	12	66,0	22630.0032
25	25	–	12	18	9	12	106,0	22630.0033
soporte-centraor, troncado, DIN 6321, forma C – croquis 2								
6	7	1,0	4	6	4	4	1,3	22630.0040
6	12	1,0	4	6	4	4	2,2	22630.0041
8	10	1,6	6	9	6	6	4,0	22630.0042
8	16	1,6	6	9	6	6	5,5	22630.0043
10	10	2,5	6	9	6	6	5,6	22630.0044
10	18	2,5	6	9	6	6	8,9	22630.0045
12	10	2,5	6	9	6	6	7,0	22630.0046
12	18	2,5	6	9	6	6	11,0	22630.0047
16	13	3,5	8	12	8	8	17,0	22630.0048
16	22	3,5	8	12	8	8	26,0	22630.0049

d ₁ g6	l ₁	Dimensiones				Alojamiento D ₁ H7 [mm]	[g]	Referencia
		b [mm]	d ₂ n6	l ₂	l ₄			
20	15	5,0	12	18	9	12	39,0	22630.0050
20	25	5,0	12	18	9	12	55,0	22630.0051
25	15	5,0	12	18	9	12	49,0	22630.0052
25	25	5,0	12	18	9	12	72,0	22630.0053

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.