

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho / plástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3026.050



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3026 con la combinación de conteras de compuesto de caucho / plástico es un éxito de ventas de Halder.

La contera de goma de dureza media (serie 3202), de desgaste ultra bajo, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Esta combinación de conteras cubre una amplia gama de aplicaciones.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con una funda protectora de mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm y en tamaño D60mm con inserto de goma y apoyo (3026.260).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm martillo y en tamaño D60mm con contera de goma y "apoyo".
- Éxito de ventas de Halder para una gran variedad de aplicaciones.

Áreas de aplicación

Para trabajos ligeros a medios, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, reparación de abolladuras, trabajos de mantenimiento, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
50	135	370	370 x 135 x 50	1130	4030618300663	AAA905c002	21-04-09-16	3026.050

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.