

## Bridas Combinadas • con base horizontal

EH 23330.



### Descripción del Producto

La brida combinada combina una brida de presión - tracción y una brida vertical en una. Así no es necesario el uso de diferentes bridas. El movimiento de sujeción horizontal y vertical se logra con una simple operación utilizando un mango ergonómico. Se garantiza un posicionamiento exacto y una sujeción segura del componente.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superficie de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.

### Material

#### Brida

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

#### Remache

- Acero inoxidable


#### Empuñadura

- plástico

#### Tornillo de sujeción

- Acero, templado, galvanizado

### Dibujo



## Información para el pedido

Dimensión nominal	Dimensiones																		Fuerza de sujeción		Temperatura		Referencia			
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> mín.	h <sub>5</sub> máx.	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> mín.	l <sub>4</sub> máx.	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		mín.	máx.	[g]
	[mm]																		[kN]		[°C]					
<b>Acero</b>																										
<b>2</b>	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	<a href="#">23330.4002</a>
<b>3</b>	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	<a href="#">23330.4003</a>
<b>4</b>	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	<a href="#">23330.4004</a>

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.