

**Martillos SIMPLEX de caras blandas** • TPE-medio / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad  
 3037.050



**Descripción del Producto**

La serie SIMPLEX 3037 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / superplástico.  
 La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.  
 La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.  
 Fabricado en hierro fundido, el cuerpo con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.  
 El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.  
 Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.  
 Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.  
 Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, semiduro, que no daña) / superplástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

**Áreas de aplicación**

Alicatado, trabajos en piedra natural, carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles

**Material**

**Mango**

- Madera

**contera 1**

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

**contera 2**

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

**Cuerpo**

- Hierro fundido

**Información para el pedido**

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618302384	AAA905c002	21-04-09-16	3037.050

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.