

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3001.



Descripción del Producto

Esta serie SIMPLEX 3001 está equipada con la contera azul de TPE-blando (serie 3201) en ambos lados.

Esta contera es la más blanda de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3001.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-blando (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3001.082).

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

- Madera

Conteras

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

| Ø | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto [mm] | [g] | GTIN | profi@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|-----|------------------------------|------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | 295 x 90 x 30 | 350 | 4030618300007 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 610 | 4030618300014 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.040 |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 1070 | 4030618300021 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.050 |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1460 | 4030618300038 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.060 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 2775 | 4030618312277 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.080 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.