

mazos largos SIMPLEX · Metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

EH 3009.



Descripción del Producto

El mazo largo SIMPLEX de la serie 3009 está equipado con conteras de metal blando en ambos lados.

Fabricada en aluminio, la contera de plata (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 4.250g y 80cm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con conteras de metal blando (plateado, duro, resistente al calor) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 4.250g).
- La contera de metal blanda está hecha de aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Para trabajos de gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Madera de nogal americano

Conteras

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	4250	4030618302247	AAA905c002	21-04-09-20	3009.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.