

mazos largos SIMPLEX · TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

EH 3013.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3013 posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio. Ambas conteras están hechas de elastómeros de termoplástico y no dejan marcas de color; a diferencia de los martillos de goma convencionales, no quedan molestas marcas negras.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. La contera gris semi-dura de TPE-medio (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de compuesto de caucho (serie 3202).

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Este mazo largo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3.125 g y una longitud total de 80 cm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) / TPE-medio (gris, medio-duro, no deja marcas).
- Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
- Madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en Ø 80 mm (peso total 3.125 g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, carpintería

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.