

mazos largos SIMPLEX • TPE-blando / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal EH 3017.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3017 posee la combinación de conteras de TPE-blando / superplástico. La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras. La contera de superplástico (serie 3207) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la contera de goma. Se trata de una contera de plástico medio-duro de material extruido extraordinariamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico inyectadas es considerablemente más sólida y resistente al desgaste. El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura. El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica. Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Este mazo largo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3.130 g y una longitud total de 80 cm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) / superplástico (blanco, semiduro, muy resistente)
- Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
- Madera ergonómica de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible con Ø 80 mm (peso total 3.130 g).

Áreas de aplicación

Trabajos de carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, trabajos en piedra natural

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø			Dimensiones			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80		3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.