

## mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho con "apoyo" / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal EH 3022.



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3022 está equipada con conteras de compuesto de caucho en ambos lados. Esta contera de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Halder ha desarrollado aún más este éxito de ventas: con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que hace posible trabajar en un forma mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Su mango de madera de nogal de 70cm permite agarrar el mazo sin esfuerzo desde una posición erguida.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.

Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: la contera de goma con "apoyo" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de compuesto de caucho / compuesto de caucho con "apoyo" (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Con una longitud de 70cm, el mango de nogal se puede agarrar fácilmente desde una posición erguida.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm.

### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas

Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.

### Material

#### Mango

- Madera de nogal americano

#### contera 1

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### contera 2

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Referencia
60	150	780	780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.