

## Martillos SIMPLEX de caras blandas · Compuesto de caucho / superplástico; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad

3127.040



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3127 comprende la combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.

La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Herramienta ligera y fácil de transportar.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

### Áreas de aplicación

Para supervisores de árboles y arbolistas para golpear imperfecciones

### Material

#### Mango

- Madera

#### contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	370	4030618302773	AAA905c002	21-04-09-16	3127.040

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.