

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho, con "apoyo" / Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3027.



Descripción del Producto

Ofreciendo una combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico, el martillo SIMPLEX de caras blandas D60mm y D80mm es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D60mm y D80mm, también como mazo largo. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.282).

Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: la contera de goma con "apoyo" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho con "apoyo" (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también como mazo largo.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3027.282).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados

Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

| Ø | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1540 | 4030618311119 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3027.260 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 2820 | 4030618312062 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3027.280 |

Ejemplo de aplicación











Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.