

## Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad EH 3113.



### Descripción del Producto

En este martillo SIMPLEX de caras blandas están montadas unas conteras especiales D50 mm en el cuerpo D40 mm. Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.

La contera gris semidura de TPE-medio (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de compuesto de caucho (serie 3202).

El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango integrado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la correcta fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente. También hace que el martillo de caras blandas sea una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blanda, no deja marcas) y TPE-medio (gris, semidura, no deja marcas).
- Las superficies de impacto sobredimensionadas D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm: máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
- El cuerpo extra ligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

### Áreas de aplicación

Colocación de puertas y ventanas, colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, ebanistería, montaje de muebles, instalación de parquet y suelos laminados

### Material

#### Mango

- Madera

#### contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

#### contera 2

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |      | Largo x Ancho x Alto | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia <sup>1)</sup> |
|----|-------------|------|----------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|    | [mm]        | [mm] |                      |     |               |                   |             |                          |
| 50 | 110         | 330  | 330 x 120 x 50       | 630 | 4030618313939 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3113.051                 |

<sup>1)</sup> Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.