

## Caja Promocional "Dreamteam Alicatado" · Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / TPE-medio y martillo de alicatador PICARD EH 3113.



### Descripción del Producto

La caja promocional "DREAMTEAM ALICATADO" está formada por los dos especialistas en alicatados de HALDER y PICARD:  
El martillo SIMPLEX de caras blandas D40mm (Art.Num. 3113.040) con la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio fabricado por HALDER es el complemento ideal para el martillo de alicatador PICARD. Las baldosas se pueden colocar con cuidado y sin causar ningún daño. El cuerpo de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Ambas conteras no dañan y no dejan marcas de goma no deseadas, a diferencia de los mazos de goma convencionales. La contera azul de TPE-blando es suave y ofrece una gran amortiguación contra impactos. La contera gris de TPE-medio permite trabajar con mayor fuerza de impacto. Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

El martillo de alicatador PICARD (Art. 0008390) se distingue por su mango ergonómico de 2 componentes con amortiguación de vibraciones, que ofrece un manejo sin esfuerzo gracias a su núcleo interior de fibra de vidrio. La zona del mango antideslizante y la argolla de suspensión al final del mango garantizan un trabajo seguro. Su cabeza de martillo viene con diferentes lados de impacto. El lado plano se puede utilizar para romper baldosas ranuradas con perfecta precisión. La punta de metal duro en el lado opuesto incluso atravesará superficies quemadas con precisión y sin esfuerzo. Ese lado también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos. Excepcionalmente ligero (180g), este martillo también es extremadamente robusto y duradero.

Características del producto:

Caja promocional "DREAMTEAM ALICATADO" con los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD.

- Incluye el martillo SIMPLEX de caras blandas D40mm (Art. Núm. 3113.040) con la combinación de conteras de TPE-blando (blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar):
  - El cuerpo de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad adecuada de fuerza de impacto.
  - Permite la cuidadosa colocación de las baldosas sin dañarlas.
  - No daña el color, no deja marcas de goma negra no deseadas, a diferencia de un mazo de goma convencional.
  - Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- A esto se suma el martillo de alicatador PICARD (Art. 0008390):
  - Mango ergonómico de 2 componentes con amortiguación de vibraciones y núcleo interior de fibra de vidrio.
  - Zona de agarre antideslizante.
  - Argolla de suspensión en el extremo del mango para asegurar la herramienta.
  - Ligero (180g), pero extremadamente robusto y duradero.
  - El lado plano para romper las baldosas ranuradas.
  - La punta de metal duro integrada atraviesa las superficies quemadas; la punta también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos.

### Áreas de aplicación

Para alicatado

### Información para el pedido

Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.