

## Caja Promocional "Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas" · Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / TPE-medio and martillo SECURAL plus de caras blandas EH 3113.



### Descripción del Producto

La Caja Promocional «Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas» de HALDER te ofrece dos auténticos expertos en el ámbito de la construcción de puertas y ventanas:

El martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 con cuerpo de aluminio (n.º art. 3113.051) y la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio es el martillo de caras blandas perfecto para trabajos de carpintería y montaje de muebles.

Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio.

La contera azul de TPE-blando es la más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual hace que sea apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.

La contera gris semidura de TPE-medio permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de material compuesto de caucho.

El cuerpo extra ligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto. De esta manera es posible trabajar con materiales frágiles.

El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar.

Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

El SECURAL plus es una evolución del martillo SECURAL de caras blandas: el extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma a presión. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha por lo que se pueden presionar juntas de diferentes tamaños.

Las conteras medio-duras fabricadas en poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables.

Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza de martillo y la masa del golpe, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.

El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.

Características del producto:


Caja Plus con dos martillos de caras blandas ideales para la construcción de puertas y ventanas, trabajos de carpintería y montaje de muebles.

- Contiene el martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 con cuerpo de aluminio.
  - Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) y de TPE-medio (gris, semidura, no deja marcas).
  - Las superficies de impacto sobredimensionadas D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm y ofrecen la máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
  - El cuerpo extra ligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
  - Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
  - Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Además, se incluye el martillo SECURAL plus de caras blandas sin rebote.
  - Con extremo de la empuñadura con forma especial para introducir juntas de goma de los tamaños más diversos.
  - Conteras medio-duras de poliuretano, intercambiables, rectangulares, ligeramente sobresalientes.
  - Permite el trabajo silencioso y totalmente sin rebote.
  - Fuerza de impacto muy elevada con un peso reducido.
  - Unión absolutamente irrompible entre la cabeza de martillo y el mango gracias al cuerpo con soldadura longitudinal.

### Áreas de aplicación

Montaje de muebles, carpintería, construcción de puertas y ventanas

### Información para el pedido

Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
135 x 95 x 350	1650	4030618313984	AAA905c002	21-04-09-16	3113s003

### Ejemplo de aplicación



















## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.