

Martillo SECURAL de caras blandas • cuerpo y mango a prueba de roturas hechos de una pieza de acero, conteras rectangulares 3380.045



Descripción del Producto

El martillo de SECURAL caras blandas es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus conteras rectangulares. Fabricadas en poliuretano, las conteras de dureza media son reemplazables. Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza del martillo y la masa del golpe, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto permite al usuario trabajar con una tensión reducida en las articulaciones mientras sigue aplicando fuerzas de impacto extremadamente altas.

Soldado en dirección longitudinal, el cuerpo proporciona una unión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.

Este producto está disponible en dos tamaños: 680g y 1.000g con superficies de impacto de 30x40mm y 35x45mm, respectivamente.

Características del producto:

- Conteras reemplazables, rectangulares y de dureza media fabricadas en poliuretano.
- Permite amortiguar el ruido y trabajar completamente sin rebote.
- Fuerza de impacto extremadamente alta con poco peso.
- Perfecta unión a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango gracias a las soldaduras longitudinales del cuerpo.
- Disponible en dos tamaños: 680g y 1.000g con superficies de impacto de 30 x 40mm y 35 x 45mm, respectivamente.

Áreas de aplicación

Parqué y suelo laminado, colocación de puertas y ventanas, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, trabajos de carpintería, conformado de chapa, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de reparación, trabajos de escoplo

Material

Versión

- Cuerpo cubierto de una robusta lámina metálica con empuñadura goma ergonómica.

Conteras

- Poliuretano, amarillo, rectangular
- Medio duro
- amortiguación de ruidos
- amortiguación del golpe
- resistente al desgaste

Información para el pedido

Largo x Ancho	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
								
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

Ejemplo de aplicación













Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.