

## Caja Promocional "Dreamteam Mantenimiento" • Martillo SUPERCRAFT de caras blandas con mango de nogal y martillo BASEPLEX de caras blandas, acetato de celulosa / nylon EH 3366.



### Descripción del Producto

La caja promocional DREAMTEAM MANTENIMIENTO de Halder ofrece dos martillos de caras blandas ideales para golpear acero y trabajar con chapa. Se pueden realizar numerosos trabajos de reparación sin preocupaciones:

Con el martillo SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote con un diámetro de cabeza D40mm (art. 3366.040), la energía del impacto se utiliza de manera óptima gracias al rebote reducido. Esto permite golpes muy potentes pero al mismo tiempo suaves para las articulaciones y que amortiguan el ruido. El peligro de astillas de metal se elimina por completo. Las conteras reemplazables ofrecen excelentes cualidades de impacto y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. El mango de nogal de forma ergonómica, barnizado y ultra estable tiene un efecto de amortiguación de vibraciones.

El martillo BASEPLEX de caras blandas D30mm (art. 3968.030) es un tamaño más pequeño que el martillo SUPERCRAFT. Contiene la combinación de conteras de acetato de celulosa / nylon. La contera de acetato de celulosa roja es dura y resistente a aceites y grasas. La contera de nylon blanco es incluso un poco más dura que la roja y también resistente al desgaste. Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras. El mango de madera es ergonómico y barnizado. Las conteras y el mango son reemplazables.

La caja con 2 recomendaciones Top de Halder para golpear metal / chapa contiene:

- el martillo SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote con mango de madera de nogal D40mm (art. 3366.040).
  - Para golpes extra potentes, amortiguadores de ruido y cuidadosos con las articulaciones.
  - No hay peligro de astillas de metal.
  - Contera reemplazable de nylon especial de máxima resistencia.
  - Mango de nogal barnizado, muy estable, ergonómico y amortiguador de vibraciones.
  - El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe.
- el martillo BASEPLEX de caras blandas D30mm (art. 3968.030) con la combinación de conteras acetato de celulosa (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) / nylon (blanco, resistente al desgaste).
  - Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
  - Mango ergonómico de madera barnizada.
  - Las conteras y el mango son reemplazables.

### Información para el pedido

Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	Referencia
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Ejemplo de aplicación

