

Mazos sin mango/Kit extractores • 4 piezas

EH 3408.



Descripción del Producto

Estos pequeños ayudantes fabricados por Halder vienen en cajas de 4 piezas. La caja de plástico de alta calidad garantiza que los productos sean fáciles de almacenar y transportar. Los extractores y mazos sin mango están provistos en ambos extremos de conteras reemplazables, muy resistentes al desgaste e inastillables, fabricadas en nylon especial (Art. 3508.010 /.015 /.020 /.030). Por lo tanto, permiten un trabajo seguro y cuidadoso con un martillo de acero.

Además, los mazos sin mango son, en efecto, martillos de caras blandas sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del martillo directamente en la mano. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima. Los mazos sin mango ofrecen comodidad sin rebotes gracias a su relleno de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite que la energía del impacto se absorba con perfecta eficiencia, lo que permite trabajar con menos tensión en las articulaciones y bajo nivel de ruido.

Los mazos sin mango hacen que el trabajo sea mucho menos extenuante, especialmente en entornos con accesibilidad limitada, por ejemplo, durante el montaje, reparación y mantenimiento, y durante trabajos que requieran una aplicación bien dosificada de la fuerza de impacto.

Características del producto:

- 4 piezas caja extra que consta de dos mazos sin mango y dos extractores.
- Estuche de plástico de primera calidad y duradero para facilitar su transporte.
- Extractores con diámetros de 10mm y 15mm (art. no. 3408.010 / 3408.015).
- Mazos sin mango con diámetros de 20mm y 30mm (art. no. 3408.020 / 3408.030).
- Contera reemplazables, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas hechas de nylon especial montadas en ambos extremos.
- Permite un trabajo seguro, cuidadoso y silencioso con un martillo de acero.
- Los mazos sin mango también son anti-rebote.
- Permite una aplicación exacta de la fuerza de impacto.
- La solución para el trabajo en áreas de acceso limitado.

Material

Conteras


- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Más información

Otros productos

- Mazos sin mango, sin rebote
- Extractor

Información para el pedido

| Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|---|--|---------------|-------------------|-------------|------------|
| 230 x 45 x 180 | 1220 | 4030618312109 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3408s005 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.