

## Soporte magnético

3688.002



### Descripción del Producto

El soporte magnético de Halder se utiliza como soporte multifuncional y versátil para pistolas de soplado, cables, tubos, ropa, cinta de limitación y mucho más. El soporte hace que sea muy fácil sujetar / colgar los artículos sin necesidad de atornillar el soporte en su lugar.

Hecho de plástico, este resistente soporte cuenta con una tremenda fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio alojados en la base magnética (D65mm). La superficie de contacto revestida de goma es resistente a aceites y evita arañazos en la superficie de sujeción.

La forma especial proporciona zonas de doble uso (por ejemplo, para una pistola de aire comprimido y una manguera) y evita que los artículos colgados/colgados se resbalen o se deslicen inadvertidamente. Esto mantiene el lugar de trabajo seguro y elimina cualquier peligro de tropiezo.

Los soportes magnéticos están empaquetados individualmente en una caja de cartón que también sirve como embalaje protector del producto y proporciona información de seguridad e instrucciones de uso.

Este producto está disponible en azul y negro.

Características del producto:

- Montaje para uso multifuncional sin necesidad de atornillar el soporte en su lugar.
- Diseño de plástico resistente
- Tremenda fuerza de sujeción gracias a seis imanes de neodimio (D65mm).
- La superficie de contacto revestida de goma es resistente a aceites y evita arañazos en la superficie de sujeción.
- Su forma especial prevé zonas de doble uso.
- Atractivo empaquetado con información de seguridad e instrucciones de uso.
- Disponible en azul y negro.

### Áreas de aplicación

Fácil fijación / colgado de pistolas de aire comprimido, cables, prendas, cinta de señalización y otros utensilios!

### Material

#### Magnético

- Imán permanente

#### Cuerpo


- plástico

### Más información

#### Notas

Versiones con superficie frontal diseñada individualmente (etiqueta) bajo pedido.  
Unidad de embalaje 10 piezas (cantidad de pedido en piezas)

### Información para el pedido

Dimensiones		Color	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
d	l						
	[mm]						
75	100	azul	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002

Ejemplo de aplicación



















## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.