

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3701.080



Descripción del Producto

Este SIMPLEX serie 3701 está equipado con la contera de TPE-blando azul (serie 3201) en ambos lados.

Esta contera es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-blando (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Conteras

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
80	175	490	490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.