

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Plástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3706.060



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3706 está equipada con conteras de plástico en ambos lados. Esta contera roja (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) en ambos lados.
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

### Áreas de aplicación

Múltiples usos, trabajos de montaje y reparación, trabajos de mantenimiento, conformado de chapa, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### Conteras

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
60	150	410	410 x 150 x 68	1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16	3706.060

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.