

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Superplástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3707.040



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3707 está equipada con conteras de superplástico en ambos lados. Este éxito de ventas de Halder es una contera de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con otras conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo (3707.081).

Características:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de superplástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Conteras

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	860	4030618303503	AAA905c002	21-04-09-16	3707.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.