

Martillos BASEPLEX de caras blandas • Nylon / celulosa de acetato con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera EH 3968.



Descripción del Producto

Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinación de conteras de acetato de celulosa / nylon.

La contera de acetato de celulosa roja es dura y resistente a aceites y grasas.

La contera de nylon blanco es incluso un poco más dura que la roja y también resistente al desgaste.

Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.

El mango de madera es ergonómico y barnizado.

Tanto las conteras como el mango son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

- Martillo BASEPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de acetato de celulosa (roja, dura, resistente a aceites y grasas) / nylon (blanco, resistente al desgaste).
- Modelo económico de la línea de productos con la calidad habitual de Halder.
- Cuerpo fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
- Mango ergonómico de madera barnizada.
- Conteras y mango reemplazables.
- Disponible en tamaños de D25mm a D50mm

Áreas de aplicación

Para trabajos ligeros a dedo, trabajos de instalación

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

contera 2

- Acetato de celulosa, roja
- dura
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Zamak

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304159	AAA905c002	21-04-09-16	3968.030
40	107	325	330 x 103 x 40	510	4030618304166	AAA905c002	21-04-09-16	3968.040
50	115	340	340 x 117 x 50	940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

Ejemplo de aplicación









Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.