

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / metal blando; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3719.050



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3719 está disponible con la combinación de conteras de TPE-blando / metal blando.
La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor)
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

Áreas de aplicación

Trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	135	335	335 x 135 x 50	1350	4030618305941	AAA905c002	21-04-09-16	3719.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.