

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio / superplástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3737.040



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3737 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / superplástico.

La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el de caucho. Es una contera de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, semiduro, que no daña) / superplástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 80mm.

### Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

#### contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	855	4030618306153	AAA905c002	21-04-09-16	3737.040

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.