

martillos BASEPLEX de caras blandas • Nylon / nylon con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera

3908.050



Descripción del Producto

Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder.

El martillo BASEPLEX de caras blandas serie 3908 está equipado con conteras de nylon en ambos lados. Esta contera blanca es ligeramente más dura que el de acetato de celulosa roja y es resistente al desgaste.

Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.

El mango de madera es ergonómico y barnizado. Tanto las conteras como el mango son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

- Martillos BASEPLEX de caras blandas con conteras de nylon (blanco, resistente al desgaste) en ambos lados.
- Modelo económico de la línea de productos con la calidad habitual de Halder.
- Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzada para las conteras.
- Mango ergonómico de madera barnizada.
- Conteras y mango reemplazables.
- Disponible en tamaños de D25mm a D50mm

Áreas de aplicación

Múltiples usos, adecuado para golpes fuertes

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Zamak

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.