

## Asas Tubulares · straight, front mounting

EH 24321.



### Descripción del Producto

Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas.

#### Material

##### Empuñadura

- Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
- Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

##### Handle shank

- Aluminio, anodizado
- Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate

##### Tapa


- Plástico, gris claro

#### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Dimensiones					[g]	Referencia
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
									[mm]
<b>plata similar a RAL 9006</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	<a href="#">24321.0700</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	<a href="#">24321.0705</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0710</a>
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	<a href="#">24321.0715</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0720</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0725</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0730</a>
<b>negro similar a RAL 9005</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	<a href="#">24321.0800</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	<a href="#">24321.0805</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0810</a>

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Dimensiones					[g]	Referencia
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	<a href="#">24321.0815</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0820</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0825</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0830</a>

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.