

## Bisagras • con rosca de montaje

EH 25160.



### Descripción del Producto

Estas bisagras se caracterizan por el diseño compacto y robusto y las roscas de montaje integradas.

### Material

#### Espiga Roscada

- Acero inoxidable

#### Cuerpo

- Zamak, cromado
- Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
- Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
- Acero inoxidable 1.4308

#### Eje


- Acero inoxidable

### Más información

#### Otros productos

- Placas Separadoras, para bisagras

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones													[g]	Referencia	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[g]			Referencia
[mm]															
<b>Zamak, cromado</b>															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0055		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0060		
<b>Zamak, plata</b>															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160		
<b>Zamak, negro</b>															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0250		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0260		
<b>Acero inoxidable</b>															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	13	128	25160.0355		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360		

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.