

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3007.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3007 está equipada con la contera de superplástico (serie 3207) en ambos lados.

Este éxito de ventas de Halder es una contera de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo con conteras que pueden tener un tamaño de hasta 140mm (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141).

La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3007.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de superplástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo con conteras que pueden tener un tamaño de hasta 140mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3007.082).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	295	295 x 90 x 30	320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618300182	AAA905c002	21-04-09-16	3007.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1040	4030618300199	AAA905c002	21-04-09-16	3007.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1440	4030618300205	AAA905c002	21-04-09-16	3007.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2660	4030618300212	AAA905c002	21-04-09-16	3007.080

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.