

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3007.



### Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3007 está equipada con la contera de superplástico (serie 3207) en ambos lados.

Este éxito de ventas de Halder es una contera de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo, fabricado en hierro fundido, viene con manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm con conteras de superplástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas

### Material

#### Mango

- Madera

#### Conteras

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	175	325							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2560	4030618312871	AAA905c002	21-04-09-16	3007.082

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.