

Caja SIMPLEX Plus "Trabajo de Carpintería" · Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / superplástico más medidor de contornos EH 3117.



Descripción del Producto

La caja plus "trabajo de carpintería" contiene el "martillo de carpintero" de HALDER y, como complemento, un práctico medidor de contornos. Este martillo SIMPLEX de caras blandas (Art.num. 3117.051) viene con conteras especiales de D50mm integradas en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas aseguran que el cuerpo del martillo no entre en contacto con las superficies sensibles en las que el usuario está trabajando. Equipado con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / superplástico (blanco, semiduro), el martillo no requiere un bloque de golpe para completar tareas como ensamblar armarios o enchapar. La contera azul incluso permite golpear directamente en los bordes de las piezas de trabajo sin causar ningún daño. Al brindar una mayor fuerza de impacto, la contera de superplástico más sólida también es ideal para usar en combinación con un cincel desgarrador. El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. También convierte al martillo de caras blandas en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar. Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. El medidor de contornos incluido con función de bloqueo permite al usuario copiar contornos con facilidad y predicción, p. en marcos de puertas o tuberías de calefacción. Esta herramienta permite obtener excelentes resultados de trabajo sin desperdicios, incluso en contornos complejos.

Características del producto:


Caja promocional para trabajos de carpintero

- Incluye el martillo de carpintero de HALDER, el martillo SIMPLEX de caras blandas, art.núm. 3117.051, con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / superplástico (blanco, dureza media):
 - Las superficies de contacto D50mm sobredimensionadas y sobresalientes están integradas en el cuerpo D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
 - El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
 - Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
 - Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Se ha incluido un medidor de contornos como complemento:
 - Los dientes individuales se pueden bloquear en su lugar
 - Los contornos se pueden copiar con facilidad y precisión, p. en marcos de puertas y tuberías de calefacción.
 - Dimensiones aprox. 25 x 13cm (largo x ancho)

Áreas de aplicación

Para montaje de muebles, trabajos de carpintería

Información para el pedido

Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.