

Cuerpo SIMPLEX de aluminio

EH 3122.



Descripción del Producto

El bajo peso del cuerpo SIMPLEX de aluminio (serie 3122) permite trabajar con extrema precisión en piezas de trabajo sensibles y materiales que se rompen fácilmente. El usuario regula la fuerza de impacto por sí mismo. Otra ventaja es que el martillo liviano de caras blandas se puede transportar fácilmente en el cinturón. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Viene con un manguito de protección de mango integrado, que protege el mango en caso de golpes fallidos, y está disponible para martillos SIMPLEX de caras blandas con tamaños que van desde D30mm a D60mm. ¡No se pueden instalar conteras de cobre o metal blando en el cuerpo de aluminio!

Alta precisión gracias a su peso ligero. Los martillos con este cuerpo son de golpeo preciso y adecuados para trabajar sobre piezas delicadas.

Características del producto:

- Cuerpo SIMPLEX de aluminio
- Peso reducido para un trabajo preciso en piezas de trabajo / materiales delicados que se rompen con facilidad
- El usuario determina la fuerza de impacto
- El martillo liviano de cara suave es fácil de llevar en el cinturón
- Con manguito de protección del mango integrado
- Excelente resistencia a la rotura
- No se astilla
- Amortiguación de vibraciones
- Con recubrimiento en polvo resistente al desgaste
- Muy duradero
- Disponible para martillos SIMPLEX de caras blandas con D30mm a D60mm
- ¡No se pueden instalar conteras de cobre o metal blando en el cuerpo de aluminio!

Material

Cuerpo

- Aluminio Al

Montaje

Las conteras de cobre y de metal blando no deben montarse en cuerpos de aluminio!

Más información

Notas

Incluye tornillo y tuerca.

Información para el pedido

Ø	Dimensiones	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	Largo x Ancho x Alto [mm]					
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.