

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Plástico / superplástico; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad EH 3167.



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3167 viene con la combinación de conteras de plástico / superplástico. La contera de plástico roja (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, la contera de superplástico (serie 3207) es una contera de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de plástico (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) / superplástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

### Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas ligeras/delicadas

### Material

#### Mango

- Madera

#### contera 1

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	202	4030618305477	AAA905c002	21-04-09-16	3167.030
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305484	AAA905c002	21-04-09-16	3167.040
50	135	370	370 x 135 x 50	675	4030618305491	AAA905c002	21-04-09-16	3167.050
60	150	405	405 x 150 x 60	895	4030618305507	AAA905c002	21-04-09-16	3167.060

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.