

hoja de hacha SIMPLEX • con nervaduras de cuña

EH 3210.



Descripción del Producto

Esta hoja del hacha forjada y templada para el hacha SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de corte. Las optimizadas nervaduras de cuña aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura. Su peso de 1.070g hace que el hacha sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de corte. El manguito de plástico adjunto permite sujetar la contera de división en el cuerpo SIMPLEX.

¡Esta hoja del hacha solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Características del producto:

- Hoja del hacha para hacha SIMPLEX.
- Hoja del hacha forjada con nervaduras de cuña.
- Ideal para partir madera dura.
- Rectificada y pulida.
- Molido esféricamente, no se atascará en la madera.
- Su peso de 1.070g proporciona un gran peso en la parte superior y la buena acción de corte.
- Manguito de plástico para sujetar interiormente el cuerpo SIMPLEX.
- Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
- ¡Solo se puede instalar en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Material

Contera

- Acero al carbono de alta calidad, forjado, templado
- incluye manguito de plástico

Montaje

¡La hoja del hacha 3210.751 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Más información

Notas

Fijación interna patentada

Información para el pedido

| Ø |  | Dimensiones |  | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|---|------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | Largo x Ancho x Alto [mm] | | | | | |
| 50 | 100 | 130 x 100 x 32,5 | 1070 | 4030618310259 | EAB052c002 | 21-04-19-90 | 3210.751 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.