

## Conteras SUPERCRAFT, redondeado para martillos SUPERCRAFT de caras blandas EH 3508.



### Descripción del Producto

Estas conteras de nylon para martillos SUPERCRAFT (serie 3508.2) se diferencian de la serie estándar por su superficie de impacto redondeada. Debido a la ausencia de cantos, evita daños y huellas en el material. Estas conteras de poliamida blancas ofrecen unas propiedades de impacto extraordinarias y garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Están hechas de material extruido extremadamente homogéneo y son muy duras, con una dureza de aprox. 73 Shore D. En comparación con las conteras de plástico inyectado son considerablemente más sólidas y resistentes al desgaste y no se astillan incluso a temperaturas bajo cero. Resisten a las elevadas fuerzas de impacto de los martillos de caras blandas sin rebote. Además, son resistentes a aceites y grasas y se utilizan también en los extractores y mazos sin mango Halder. Esta forma especial está disponible en los tamaños de Ø 25 mm, Ø 30 mm y Ø 40 mm.

Características del producto:

- Conteras SUPERCRAFT de nylon (poliamida).
- Forma especial, superficies de impacto redondeadas.
- Evita daños y huellas.
- Blanca, dura.
- Muy resistente al desgaste.
- No se astilla incluso a temperaturas bajo cero.
- Resistente a aceites y grasas.
- Disponible con Ø 25 mm, Ø 30 mm y Ø 40 mm.

### Material

#### Contera

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	Largo x Ancho x Alto [mm]					
25	26,5 x 26,5 x 25,0	10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225
30	31,5 x 31,5 x 27,5	17	4030618312505	AAA905c002	21-04-91-06	3508.230
40	41,5 x 41,5 x 32,0	32	4030618312512	AAA905c002	21-04-91-06	3508.240

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.