

Paikoitusholkit, sileä • kuulalukitteisia nostotappeja varten

22350.1922



Tuotekuvaus

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon. Asennusta varten tarvitaan otsareikävain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikävaimen ja otsareikä-hylsyvaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyvaimenruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin. Korroosion ja kulutuksen kestävä.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Asennus

Helppo ja luotettava asennus. Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla. Voidaan käyttää ohutseinämaisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Piirustus






koko M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

koko M24/M30/M36x2


Tilaustiedot

d ₁ H11	Ulkomitat		Nimellispituutta varten		Ulkomitat				Kiritysmomentti max. [Nm]	x [mm]	Kantavuus			Nostotappeille	Til.nro	
	d ₂ [mm]		d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	d ₅ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l ₃ [mm]			F ₁ [kN]	F ₂ [kN]	F ₃ [kN]			[g]
12	M24 x 1,5	25	32	14,7	5,1	40	34	22	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0633 / .0733	94	22350.1922

Lisätarvikkeet

	Sopii koolle d_1 [mm]	Pulttiväli $\pm 0,1$ [mm]	Pultin halkaisija $-0,1$ [mm]	Neliöavain [tuuma]	 [g]	Til.nro
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu						
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
otsareikä-hylsyavain						
	12	22	5	1/2	185	22350.1997

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."