

## Pallopäiset ruuvit • DIN 6332, pistokärjellä, muoto S

22540.1423



### Tuotekuvaus

Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu.

Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrenas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden.

Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyn.

Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle

### Materiaali

- Ruostumaton teräs

### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Painintyynyt, DIN 6311 ja matala rakenne

### Piirustus




kuva 1



kuva 2


22560.0012–.0040 (Teräs)  
 22560.0112–.0140 (Ruostumaton Teräs)



22560.0425–.0440 (Teräs)  
 22560.1425–.1440 (Ruostumaton Teräs)

\* asennuksen helpottamiseksi DIN 6332 on muutettu

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h11	d <sub>3</sub>	Ulkomitat				AV		Til.nro
				l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	[mm]	[g]	
				[mm]		~	~			
kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Ruostumaton teräs										
M12	100	8	7,2	10	4,5	104,6	102,6	6	117	22540.1423

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."