

## Indeksitapit, kompakti • Kuusiokauluksella, T-kahvalla

22110.0830



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.  
Helppo käsiteltävyys, esim. käytettäessä turvakäsineitä.  
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.  
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

### Materiaali

#### Runko

- Teräs, mustattu

#### Tappi

- Teräs, karkaistu

#### Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Lisätietoja



### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

### Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus





### Tilastiedot


Ulkomitat							AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		Til.nro	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
-0,02 -0,05								~	~				
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Sintrattu teräs													
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	22110.0830

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
<b>Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs</b>				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."