

Tarkkuusindeksitapit · Kartio tapilla

22130.0160



Tuotekuvaus

Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten.

Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.

Materiaali

Tappi

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Holkki

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Runko

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Pallonuppi

- Kestomuovi, mustanharmaa

Asennus

Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet voit ladata PDF-tiedostona kohdasta "Dokumentit".

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

Lisätietoja


Huomioi

Holkit on tilattava erikseen


Piirustus



kuva 1



kuva 2




kuva 3

Tilastiedot


Nimellishalkaisija [mm]	d ₁	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	Ulkomitat [mm]						Jousivoima ¹⁾ F ₁ ~ F ₂ [N]		[g]	Til.nro	
						l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆					
Lukituksella – Kuva 2																
10	10	19	16	25	M6	6	2,5	31	13	25	32,5	19	29	95	22130.0160	

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

Nimellishalkaisija [mm]	d ₁ +0,1	d ₂	Ulkomitat [mm]			l ₁ min.	l ₂	[g]	Til.nro
			d ₃ n6	l ₁	l ₂				
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3									
	10	7,10	19	16	11	8,5	13	22130.0190	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."