

Tarkkuusindeksitapit • Kartio tapilla

22130.0175



Tuotekuvaus

Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten.

Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.

Materiaali

Tappi

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Holkki

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Runko

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Pallonuppi

- Kestomuovi, mustanharmaa

Asennus

Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen.

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

Lisätietoja


Huomioi

Holkit on tilattava erikseen


Piirustus



kuva 1



kuva 2




kuva 3

Tilastiedot


Nimellis- halkaisija [mm]	d ₁	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	Ulkomitat						Jousivoima ¹⁾		Til.nro	
						l ₁ min. [mm]	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~		
Lukituksella – Kuva 2															
25	25	42	38	50	M10	6	3	60	13	51	58,5	39	73	651	22130.0175

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

Nimellishalkaisija [mm]	d ₁ +0,1	d ₂	Ulkomitat			l ₁ min.	l ₂	Til.nro
			d ₃ n6 [mm]	l ₁	l ₂			
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3								
	25	19,70	42	38	19	16,0	114	22130.0196

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldeimättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."