

## Sulkukiinnittimet • Vaakasuoralla jalalla

23330.3103



### Tuotekuvaus

Polvivipukiinnittimille on ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja käsittelyn keveys. Niitä voidaan käyttää eri aloilla moniin tarkoituksiin.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

### Materiaali

#### Kiinnitysrauta

- Ruostumaton teräs

#### Niitti

- Ruostumaton teräs


#### Kahva

- muovi

#### Vastapidin

- Ruostumaton teräs



### Piirustus




### Tilaustiedot

Nimelliskoko	Ulkomitat																		Pitovoim			Til.nro			
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>		min.	max.	[g]
	[mm]																		[kN]	[°C]	[g]				
Ruostumaton teräs																									
3	5,2	4	38	19,5 – 23,5	18	12	47	99	125	159	42	76	69	11	38	72	6,4	13	26	26	1,6	-10	80	144	23330.3103

Lisätarvikkeet

	Nimelliskoko	l <sub>9</sub> [mm]	b <sub>3</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>4</sub> [mm]	 [g]	Til.nro
<b>Vastapidin (varusteet koukkutyypisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs</b>							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

**RoHS-yhteensopiva**

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

**Ei sisällä SVHC-aineita**

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

**Ei sisällä Prop 65 aineita**

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Ei sisällä konfliktimineraaleja**

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."