

Keskittävät kiinnittimet • kiinnityskuulilla

23340.0286



Tuotekuvaus

Käytetään työkalupaleiden tarkkaan keskittämiseen ja kiinnittämiseen silloin kun pallomaiset jäljet kappaleessa ovat sallittavissa. Keskityksen tarkkuus $\pm 0,025$ mm. Kiinnityskuulat keskittävät koneistamattomista tai esikoneistetuista pinoista ja pitävät työkalupaleen tukipintoja vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.
Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

- Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV₂.


Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä
- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta
- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat													Kuulien lukumäärä	Iskus	AV		Kiinnityskivästysmomentti	Kiinnitysporaus				Til.nro					
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	kuulan halkaisij	n	s	AV ₁	AV ₂	voima F max.	max.	D ₁ H7	D ₂	D ₃	D ₄		H ₁	H ₂	L ₁	[g]	
[mm]														[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[mm]									
86,5	102,5	60	M16	5	51,2	30,3	25,6	10	72,2	25	16	15	6	9,2	14	17	10	354	60	5	16	M16	6,5	10	25	2000	23340.0286

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."