

Yhdistelmäkiinnittimet • Vaakasuoralla jalalla

23330.4003



Tuotekuvaus

Yhdistelmäkiinnittimessä työntötankokiinnitin ja pystykiinnitin on yhdistetty yhteen kiinnittimeen. Siten ei tarvita erillisiä polvivipukiinnittämiä. Vaakasuora ja pystysuora kiinnitysliike on helppo tehdä ergonomisella kahvalla. Siten taataan työkappaleen samanaikainen tarkka asettelu ja kiinnitys.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

- Ruostumaton teräs


Kahva

- muovi

Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

Piirustus



Tilaustiedot

| Nimelliskoko | Ulkomitat | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pitovoima | | Temper. | | Til.nro | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|------------|--|
| | d ₁ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | h ₅ min. max. | h ₅ min. max. | h ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ min. max. | l ₄ min. max. | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | F ₁ | F ₂ | | min. | max. | [g] | |
| Teräs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6,5 | 75 | 19,5 | 48,5 – 61,5 | 94 | 87 | 46 | 16 | 30 | 40 | 28 | 219 | 56 | 32 | 14 | 24 | 75 | 9 | 12,5 | 50 | 2 | 2 | -10 | 80 | 714 | 23330.4003 | |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."