

## Säädettävät lukitusvivut • Paininruuvilla

24410.1143



### Tuotekuvaus

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

#### Materiaali

##### Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

##### Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

##### Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

#### Toiminto

**Vipua kohottamalla** se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.


##### Viittaukset

Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).

##### Lisää tuotteita

- Painintyyny, muovi

### Piirustus



### Tilaustiedot

| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | Ulkomitat      |                |                |                |      | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | [g]        | Til.nro |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|---------|
|                                  |                |                |                |                | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | [mm] |                |                |            |         |
| Messinkikärjellä – Kuva 1, Hopea |                |                |                |                |                |                |                |                |      |                |                |            |         |
| 14                               | M6             | 16             | 10             | 3,5            | 24,5           | 4              | 3              | 35             | 45   | 1,3            | 36             | 24410.1143 |         |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."