

SIMPLEX-valuteräsrunko

3011.125



Tuotekuvaus

SIMPLEX-valuteräsrunko (sarja 3011) on Halderin valikoiman yleisimmin käytetty runko. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauk suojaa sitä tehokkaasti. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, koot D30 mm – D140 mm. Muunnettua käytetään myös yhdessä SIMPLEX-halkaisukirveiden ja SIMPLEX-halkaisusararojen kanssa.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-valurautarunko.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalauk.
- Hyvin kestävä.
- Halderin suosikkimalli.
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D140 mm ja erikoisversiona SIMPLEX-halkaisukirveisiin ja SIMPLEX-halkaisutyökaluihin.

Materiaali

Runko

- Valurauta

Lisätietoja


Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Lisää tuotteita

- Replacement screws, SIMPLEX-valuteräsrunko

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
125/140	114 x 128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."